



# UniFlood C Pro

## BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP

UniFlood C Pro, 6000 lm, 80 W, 840 nötr beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün verisi

Genel Bilgiler	
Renk Kodu	840 nötr beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	6.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	75 lm/W

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz

  

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	80 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo

## UniFlood C Pro

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,000 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP
Tam ürün adı	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP
Tam ürün kodu	872016950499899
Sipariş kodu	50499899
Malzeme No. (12NC)	911401775173
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169504998
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
EAN/UPC - Kutu	8720169504998

## Boyutlu çizim

