



# UniFlood C Pro

## BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP

UniFlood C Pro, 5715 lm, 100 W, 830 teplá bílá, Bezpečnostní třída I

Philips UniFlood C Pro nabízí jedinečnou robustní eleganci s válcovým tvarem a hladkými liniemi, které krásně propojují přední a zadní kryt. Jedná se o architektonický světlomet s kompaktním designem, kde každý prvek má svůj účel. Přední část poskytuje výjimečné osvětlení, zatímco zadní část obsahuje všechny elektrické komponenty. Žebra umístěná mezi nimi odvádějí teplo a slouží také jako dekorativní prvek. Philips UniFlood C Pro pro venkovní umístění je nákladově efektivní architektonický LED světlomet navržený pro fasádní, terénní a venkovní světlometové osvětlení. Robustní mechanický design a vysoce účinná optika z něj činí ideální osvětlení vícepatrových venkovních fasád, mostů, pamětihodností a památek. Architektům a designérům poskytuje volnost ve výběru ze široké škály konceptů a návrhů, a to díky řadě barev, různým rozptylným čočkám a volitelnému řídicímu rozhraní DMX512/RDM.

### Varování a bezpečnost

- Pouze pro venkovní použití

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód barvy	830 teplá bílá
Včetně předřadníku	Ano
Lighting Technology	LED
Hodnotový žebříček	Výkon
Světelné technické	
Světelný tok	5 715 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	100 W
Účinnost (zlomek)	0.9

## UniFlood C Pro

Připojení	Volné příklady / kabely
Kabel	Kabel 0,5 m bez konektoru, třípólový
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
<b>Řízení a stmívání</b>	
Stmívatelné	Ne
Rozhraní řízení	-
<b>Mechanické a materiály</b>	
Materiál těla	Tlakově litý hliník
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Barva těla	Tmavě šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číré sklo
Celková hmotnost (kus)	6,000 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Značka CE	Ano

Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
<b>Počáteční parametry (podle IEC)</b>	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP
Celý název výrobku	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP
Full EOC	872016950538499
Kód objednávky	50538499
Číslo materiálu (12NC)	911401775563
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169505384
Číslování SAP – balení v krabici	2
Pouzdro – EAN/UPC	8720169505384

## Rozměrové výkresy

