



# UniFlood C Pro

## BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP

UniFlood C Pro, 7880 lm, 100 W, 840 nötr beyaz, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağılık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Renk Kodu	840 nötr beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	7.880 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	79 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	100 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9

## UniFlood C Pro

<b>Bağlantı</b>	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konnektör
<b>Kablo</b>	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
<b>Koruma sınıfı IEC</b>	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
<b>Dim Edilebilir</b>	Evet
<b>Kontrol arayüzü</b>	Dynamic DMX/RDM
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
<b>Muhafaza Malzemesi</b>	Alüminyum döküm
<b>Optik kapak malzemesi</b>	Polikarbon
<b>Muhafaza Rengi</b>	Koyu gri
<b>Girişime Karşı Koruma Sınıfı</b>	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
<b>Mekanik çarpışma koruma kodu</b>	IK06 [1 J]
<b>Optik kapak tipi</b>	Şeffaf cam
<b>Net Ağırlık (Parça Başı)</b>	6,000 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
<b>CE İşareti</b>	Evet

<b>Ortam sıcaklığı aralığı</b>	-40 - +50 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
<b>Işık akısı toleransı</b>	+/-10%
<b>Güç tüketimi toleransı</b>	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
<b>Sipariş ürün adı</b>	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP
<b>Tam ürün adı</b>	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP
<b>Tam ürün kodu</b>	872016950547699
<b>Sipariş kodu</b>	50547699
<b>Malzeme No. (12NC)</b>	911401775653
<b>Numeratör - Paket Başına Miktar</b>	1
<b>EAN/UPC - Ürün/Kutu</b>	8720169505476
<b>Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı</b>	2
<b>EAN/UPC - Kutu</b>	8720169505476

## Boyutlu çizim

