



UniFlood C Pro

BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP

UniFlood C Pro, 7855 lm, 120 W, 827 teplá biela, Bezpečnostná trieda I

Philips UniFlood C Pro ponúka jedinečnú robustnú eleganciu s valcovým tvarom a hladkými líniami, ktoré krásne prepájajú predný a zadný kryt. Ide o architektonický svetlomet s kompaktným dizajnom, kde každý prvok má svoj účel. Predná časť poskytuje výnimočné osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť obsahuje všetky elektrické komponenty. Rebrá umiestnené medzi nimi odvádzajú teplo a slúžia tiež ako dekoratívny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajšie umiestnenie je nákladovo efektívny architektonický LED svetlomet navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a na vonkajšie svetlometové osvetlenie. Robustný mechanický dizajn a vysokoúčinná optika z neho robia ideálne osvetlenie viacposchodových vonkajších fasád, mostov, pamätihodností a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje voľnosť pri výbere zo širokej škály konceptov a návrhov, a to vďaka množstvu farieb, rôznym rozptylným šošovkám a voliteľnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód farby	827 teplá biela
Vrátane napájacia	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebriček	Výkon

Svetelné technické

Svetelný tok	7 855 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K

Merný výkon (menovitý) (nom.)	65 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Farba svetelného zdroja	827 teplá biela

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	120 W
Účinnosť (zlomok)	0.9

UniFlood C Pro

Zapojenie	Voľný prívod/káble
Kábel	0,5 m kábel bez 3-pólovej zástrčky
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Riadiace rozhranie	-
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Hliníkový odliatok
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Farba telesa	Tmavosivá
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číre sklo
Čistá hmotnosť (kus)	8,000 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno

Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
Počítačový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Tolerancia spotreby	+/-10%
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP
Úplný názov produktu	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP
Úplný kód produktu	872016950569899
Objednávkový kód	50569899
Č. materiálu (12NC)	911401775873
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169505698
Čitateľ – počet balení v krabici	2
EAN/UPC – balenie	8720169505698

Rozmerový obrázok

