



UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP

UniFlood C Pro, 5165 lm, 120 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağılık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Renk Kodu	RGBW
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	5.165 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	43 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	N.A.
Işık kaynağı rengi	RGBW
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	120 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9

UniFlood C Pro

Bağlantı	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konektör
----------	--

Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
-------	--

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
-------------------	-------------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM
-----------------	-----------------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
--------------------	-----------------

Optik kapak malzemesi	Polikarbon
-----------------------	------------

Muhafaza Rengi	Koyu gri
----------------	----------

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	--

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
------------------------------	------------

Optik kapak tipi	Şeffaf cam
------------------	------------

Net Ağırlık (Parça Başı)	8.000 kg
--------------------------	----------

Onay ve Uygulama

CE İşareti	Evet
------------	------

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP
------------------	--

Tam ürün adı	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP
--------------	--

Tam ürün kodu	872016950602299
---------------	-----------------

Sipariş kodu	50602299
--------------	----------

Malzeme No. (12NC)	911401776203
--------------------	--------------

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
---------------------------------	---

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169506022
---------------------	---------------

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
--	---

EAN/UPC - Kutu	8720169506022
----------------	---------------

Boyutlu çizim

