# UniFlood C Pro

## BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP

UniFlood C Pro, 4435 lm, 120 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I

Philips UniFlood C Pro to eleganckie, a zarazem solidne rozwiązanie. Cylindryczny kształt i opływowe linie, które pięknie łączą przednią i tylną obudowę, nadają mu unikalny charakter. To gratka dla miłośników kompaktowych projektów oświetlenia architektonicznego, w których każdy element ma swój cel. Przednia część generuje wyjątkowe oświetlenie, podczas gdy tylna kryje w sobie wszystkie elementy elektryczne. Pomiędzy obiema sekcjami znajdują się elementy odprowadzające ciepło, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale także służą jako element dekoracyjny. Philips UniFlood C Pro to ekonomiczny reflektor architektoniczny LED do zastosowań zewnętrznych, który sprawdzi się jako oświetlenie elewacji lub krajobrazu bądź jako zewnętrzne oświetlenie projektorowe. Solidna konstrukcja mechaniczna i niezwykle wydajna optyka sprawiają, że to idealne rozwiązanie do oświetlania elewacji wielopiętrowych obiektów, mostów, punktów orientacyjnych i pomników. Architekci i projektanci mają swobodę eksplorowania nieograniczonej gamy koncepcji i wzorów — mają do dyspozycji ogromny wybór kolorów, soczewek rozpraszających, a także różne opcje sterowania z użyciem interfejsu sterownika DMX512/RDM.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod barwy** | RGBW |
| **W zestawie sterownik** | Tak |
| **Lighting Technology** | LED |

| | |
|---|---|
| **Tier** | Wydajność |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Strumień Świetlny** | 4 435 lm |

# UniFlood C Pro

| | |
|---|---|
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | - |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 37 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | N.A. |
| **Barwa źródła światła** | RGBW |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Zużycie energii** | 120 W |
| **Współczynnik mocy (ułamek)** | 0.9 |
| **Połączenie** | Przewody przyłączeniowe/linki nośne oraz 2 szybkozłączki 4-biegunowe |
| **Przewód** | Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączką 4-biegunową |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |

## Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tak |
| **Interfejs sterownika** | Dynamic DMX/RDM |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Materiał Korpusu** | Odlew aluminiowy |
| **Materiał klosza/soczewki** | poliwęglan |
| **Kolor Korpusu** | Ciemnoszary |
| **Kod stopnia ochrony** | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK06 [1 J] |
| **Typ klosza** | Szyba przezroczysta |
| **Waga netto (szt.)** | 8,000 kg |

## Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Znak CE** | Tak |
| **Zakres temperatury otoczenia** | Od –40°C do +50°C |

## Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerancja strumienia świetlnego** | +/-10% |
| **Tolerancja zużycia energii** | +/-10% |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP |
| **Pełna nazwa produktu** | BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP |
| **Full EOC** | 872016950606099 |
| **Kod zamówienia** | 50606099 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 911401776243 |
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8720169506060 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 2 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8720169506060 |

## Rysunki techniczne



© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Listopad 22 - Dane wkrótce ulegną zmianie