UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP

UniFlood C Pro, 9820 lm, 150 W, 827 Warm white, Suojausluokka I

Omalaatuisen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriömäiset ja sulavat linjat yhdistävät etu- ja takarungon kauniisti. Tässä kompaktissa arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeillä on oma tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisältää kaikki sähköosat. Näiden kahden välissä olevat siivekkeet huolehtivat jäähdytyksestä ja toimivat myös koristeellisena elementtinä. Ulkokäyttöön tarkoitettu Philips UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Värivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Värikoodi	827 Warm white
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Tehokas

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	9 820 lm
Värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	65 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	827 Warm white

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

UniFlood C Pro

Tehonkulutus	150 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	Irralliset johtimet/johdot
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Ohjaustapa	-

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Rungon väri	Tummanharmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK06 [1 J]
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Nettopaino	8,000 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Käyttölämpötila-alue	-40...+50 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP
Tuoteversion nimi	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP
EOC-koodi	872016950614599
12NC-koodi	911401776323
12NC-koodi	911401776323
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169506145
Tuotepakkausten määrä laatikossa	2
Laatikon EAN-koodi	8720169506145

Mittapiirros



© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.