# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 9855 lm, 150 W, 830 branco quente, Dynamic DMX/RDM, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excecional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

### Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Código da cor** | 830 branco quente |
| **Driver incluído** | Sim |
| **Tecnologia de iluminação** | LED |
| **Escala de valor** | Performance |

| Características técnicas da luz | |
|---|---|
| **Fluxo Luminoso** | 9.855 lm |
| **Temperatura de cor correlacionada (Nom.)** | 3000 K |
| **Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)** | 66 lm/W |
| **Índice de Restituição Cromática (IRC)** | >80 |
| **Cor da fonte de luz** | 830 branco quente |

| Funcionamento e características elétricas | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 220 a 240 V |
| **Frequência de linha** | 50 to 60 Hz |

# UniFlood C Pro

| | |
|---|---|
| **Consumo de Energia** | 150 W |
| **Fator de potência (Fração)** | 0.9 |
| **Ligação** | Fios/cabos flexíveis e 2 conectores de encaixe de 4 polos |
| **Cabo** | Cabo de 0,5 m sem ficha de 3 polos e 2 cabos de 0,5 m com conector de 4 polos |
| **Classe de proteção IEC** | Classe de segurança I |

## Controlos e regulação

| | |
|---|---|
| **Regulável** | Sim |
| **Interface de controlo** | Dynamic DMX/RDM |

## Características mecânicas e compartimento

| | |
|---|---|
| **Material do corpo** | Alumínio fundido em molde |
| **Material do difusor ótico** | Policarbonato |
| **Cor do compartimento** | Cinza escuro |
| **Código de proteção de entrada** | IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK06 [1 J] |
| **Tipo de difusor ótico** | Vidro transparente |
| **Peso líquido (Peça)** | 8,000 kg |

## Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| **Marca CE** | Sim |
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -40 a +50 °C |

## Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerância do fluxo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerância de consumo de energia** | +/-10% |

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP |
| **Nome do produto completo** | BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP |
| **Código do produto completo** | 872016950625199 |
| **Código de encomenda** | 50625199 |
| **N.º material (12NC)** | 911401776433 |
| **Numerador – Quantidade por embalagem** | 1 |
| **EAN/UPC - Produto/caixa** | 8720169506251 |
| **Numerador – Embalagens por caixa exterior** | 2 |
| **EAN/UPC - Caso** | 8720169506251 |

## Desenho dimensional



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.