# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 7855 lm, 150 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Sikkerhedsklasse I

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagsektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

### Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

### Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|---|---|
| **Farvekode** | RGBW |
| **Driver inkluderet** | Ja |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Værditrappe** | ydelse |

| Lysteknisk | |
|---|---|
| **Lysstrøm** | 7.855 lm |
| **Korreleret farvetemperatur (nom.)** | - |
| **Lyseffekt (nominel) (nom.)** | 52 lm/W |
| **Farvegengivelsesindeks (CRI)** | N.A. |
| **Lyskildefarve** | RGBW |

| Drift og el | |
|---|---|
| **Indgangsspænding** | 220 til 240 V |
| **Linjefrekvens** | 50 to 60 Hz |
| **Strømforbrug** | 150 W |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.9 |

# UniFlood C Pro

| | |
|---|---|
| **Tilslutning** | Løse ledere/ledninger og 2 push-in-stik, 4-polet |
| **Kabel** | Kabel (0,5 m) uden stik, 3-polet, og 2 kabler (0,5 m) med stik, 4-polet |
| **Beskyttelsesklasse IEC** | Sikkerhedsklasse I |

## Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---|---|
| **Dæmpbar** | Ja |
| **Lysstyringssystem** | Dynamisk DMX/RDM |

## Mekanik og armaturhus

| | |
|---|---|
| **Materiale for lampehus** | Formstøbt aluminium |
| **Optikafskærmning/objektivmateriale** | Polykarbonat |
| **Farve på armaturhus** | Mørkegrå |
| **Kode for indtrængningsbeskyttelse** | IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
| **Kode for mekanisk stødbeskyttelse** | IK06 [1 J] |
| **Optikafskærmningstype** | Klart glas |
| **Nettovægt (stykke)** | 8,000 kg |

## Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|---|---|
| **CE-mærke** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperaturområde** | -40 til +50 °C |

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|---|
| **Lysstrømstolerance** | +/-10% |
| **Tolerance for strømforbrug** | +/-10% |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Ordreproduktnavn** | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP |
| **Det fulde produktnavn** | BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP |
| **Full EOC** | 872016950649799 |
| **Ordrekode** | 911401776673 |
| **Materialenr. (12NC)** | 911401776673 |
| **Tæller – antal pr. pakke** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/Æske** | 8720169506497 |
| **Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)** | 2 |
| **EAN/UPC – kasse** | 8720169506497 |

## Målskitse



© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.