UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 6640 lm, 150 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Sikkerhetsklasse I

Philips UniFlood C Pro er robust og elegant med en sylindrisk form og flytende linjer som forbinder for- og bakdelen av innfatningen på en vakker måte. Dette er en kompakt design for arkitektonisk flombelysning der hvert element har en hensikt – den fremre delen gir eksepsjonell belysning, mens den bakre delen rommer alle de elektriske komponentene. I mellom er det kjøleribber som sprer varmen og også fungerer som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro er utendørsklassifisert og er et kostnadseffektivt, arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste mekaniske designen og den høyeffektive optikken gjør at det passer perfekt til belysning av utvendige fleretasjers fasader, broer, landemerker og monumenter. Arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger takket være en stort utvalg av farger, flere spredningslinser og DMX512/RDM-kontroll som tilvalg.

Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

Produktdata

Generell informasjon	
Color Code	RGBW
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	6 640 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	44 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	N.A.
Lyskildefarge	RGBW

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Effektforbruk	150 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger og to 4-pols push-in-koblinger
Kabel	0,5 m kabel uten plugg, 3-pols, og to 0,5 m kabler med kontakt, 4-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Kontrollgrensesnitt	Dynamisk DMX/RDM

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Type optisk deksel	Klart glass
Nettovekt (stykk)	8,000 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	–40 til +50 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP
Fullstendig produktnavn	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP
Full EOC	872016950653499
Bestillingskode	911401776713
Materialenr. (12NC)	911401776713
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169506534
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8720169506534

Målskisse



© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.