



# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 5470 lm, 150 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Suojausluokka I

Omlaatusen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriömäiset ja sulavat linjat yhdistävät etu- ja takarungon kauniisti. Tässä kompaktissa arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeillä on oma tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisältää kaikki sähköosat. Näiden kahden välissä olevat siivekkeet huolehtivat jäähdytyksestä ja toimivat myös koristeellisena elementtinä. Ulkokäyttöön tarkoitettu Philips UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Värivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehteille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Värikoodi	RGBW
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Tehokas
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	5 470 lm

Väriämpötila (nim.)	-
Valotehokkuus (nimellinen)	36 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	N.A.
Valonlähteen väri	RGBW
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

# UniFlood C Pro

Tehonkulutus	150 W
Tehokerroin	0,9
Liitäntä	Irralliset johdot/johtimet ja 4-napainen pistoliitin
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen sekä 2 kaapelia 0,5 m ja liittimet, 4-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Ohjaustapa	Dynamic DMX/RDM

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Painevalettu alumiini
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Rungon väri	Tummanharmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK06 [1 J]
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Nettopaino	8,000 kg

## Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	-40...+50 °C

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

## Tuotetiedot

Tuoteverion nimi	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
Tuoteverion nimi	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP
EOC-koodi	872016950656599
12NC-koodi	911401776743
12NC-koodi	911401776743
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169506565
Tuotepakkausten määrä laatikossa	2
Laatikon EAN-koodi	8720169506565

## Mittapiirros

