



CoreLine Lichtleiste, Accessory, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Stahl

Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Dank dem All-in-Feature (MultiLumen und MultiColour) bietet die CoreLine Lichtleiste ein Höchstmaß an Flexibilität vor Ort. Das effiziente Design sorgt ebenfalls für eine schnelle und einfache Installation. Mit einer Systemeffizienz von bis zu 139 lm/W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L85 bieten wir mit dieser Leuchte eine energiesparende und langlebige Lösung an. Lichtbandinstallationen können nahtlos ohne zusätzliches Zubehör erstellt werden. Wir stellen für alle Produktvarianten im Sinne der Nachhaltigkeit EPDs zur Verfügung. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine homogene Lichtverteilung und ermöglicht somit einen hohen Sehkomfort. Des Weiteren kann die CoreLine Lichtleiste, neben der schaltbaren Variante, mit einem DALI- oder WIA-Betriebsgerät (Interact Ready) bestellt werden. Letzteres bietet die Möglichkeit einer integrierten drahtlosen Steuerung in unserem renomierten Interact-(Smart-Lighting)-System.

Hinweise

- Die CoreLine Lichtleiste unterliegt der Schutzklasse IP20/IP40 Vorderseite. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Better
-----------	--------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	57 mm
Gesamte Breite	22 mm
Gesamte Höhe	1.000 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1000 x 22 x 57 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK04 [0,5 J Standard plus]
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0,064 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	BN126Z SC
Gesamtbezeichnung des Produkts	BN126Z SC
Gesamt-Produktcode	871016336574999
Bestellcode	8710163365749
Material-Nr. (12NC)	911401776802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163365749
Zähler - Pakete pro Außenkarton	108
EAN Umverpackung	8710163365831

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Herunterladen 
Tender text GAEB	Philips_CoreLine-Lichtleiste_BN126Z-SC_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen 
Tender text	Tender_Text_911401776802_de_DE.txt	Herunterladen 