



# Regleta CoreLine

## BN126Z SC

Regleta CoreLine, Accessory, IP20 | Protección para los dedos, IK04 | 0,5 J estándar superior, Acero

CoreLine Batten cumple con la promesa de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Gracias a su diseño eficiente, la instalación es rápida y sencilla, permitiendo la creación de líneas de luz continuas sin necesidad de accesorios adicionales. CoreLine Batten proporciona una distribución universal de la luz, apoyando una iluminación homogénea y un confort visual. También están disponibles luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, para su uso con pasarelas, sensores y software Interact.

### Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

### Datos del producto

Información general		Ancho total	
Nivel	Rendimiento		22 mm
Operación y aspectos eléctricos		Altura total	1,000 mm
Voltaje de entrada	- V	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	1000 x 22 x 57 mm
Frecuencia de línea	- Hz	Material	Acero
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Mecánica y carcasa		Código de protección de impacto mec.	IK04 [0,5 J estándar superior]
Longitud total	57 mm	Color del accesorio	Acero
		Peso neto (pieza)	0.064 kg

## Regleta CoreLine

Aprobación y aplicación		Código del pedido	
Marca CE	Sí	N.º de material (12NC)	911401776802
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Numerador: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8710163365749
Nombre del producto del pedido	BN126Z SC	Numerador: paquetes por caja externa	108
Nombre del producto completo	BN126Z SC	EAN/UPC - Caja	8710163365831
Full EOC	871016336574999		

