



CoreLine Batten, Accessory, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Steel

CoreLine Batten -jonovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman jonovalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten -jonovalaisimen valonjako on tasainen ja valaistusvoimakkuus yhtenäinen, joten valo on silmille miellyttävää. Tuoteportfolioon kuuluu myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Tehokas
--------------	---------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	57 mm
Kokonaisleveys	22 mm
Kokonaiskorkeus	1 000 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	1000 x 22 x 57 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK04 [0.5 J standard plus]
Lisävarusteen väri	Steel
Nettopaino	0,064 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	BN126Z SC
Tuoteversion nimi	BN126Z SC
EOC-koodi	871016336574999
Sähkönumero	4355526
12NC-koodi	911401776802
12NC-koodi	911401776802
Sähkönumero	4355526
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163365749
Tuotepakkausten määrä laatikossa	108
Laatikon EAN-koodi	8710163365831

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Lataa 
Tender text	Tender_Text_911401776802_fi_FI.txt	Lataa 

