



# CoreLine Réglette

## BN126Z SC

CoreLine Réglette, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04  
| 0,5 J standard plus, Acier

La gamme CoreLine Réglette s’inscrit dans la continuité de l’offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L’architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu’à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu’un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l’utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

| Informations générales        |                     |                                             |                              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Valeur ajoutée                | Performance         | Largeur totale                              | 22 mm                        |
| Fonctionnement et électricité |                     | Hauteur totale                              | 1.000 mm                     |
| Tension d'entrée              | - V                 | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 1000 x 22 x 57 mm            |
| Fréquence linéaire            | - Hz                | Matériaux                                   | Acier                        |
| Classe de protection CEI      | Classe électrique I | Indice de protection                        | IP20 [Protection des doigts] |
| Mécanique et boîtier          |                     | Protection contre les chocs mécaniques      | IK04 [0.5 J standard plus]   |
| Longueur totale               | 57 mm               | Couleur des accessoires                     | Acier                        |
|                               |                     | Poids net (pièce)                           | 0,064 kg                     |

CoreLine Réglette

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Approbation et application    |                 |
| Marquage CE                   | Oui             |
| Conforme à RoHS               | Oui             |
| Données du produit            |                 |
| Nom du produit de la commande | BN126Z SC       |
| Nom de produit complet        | BN126Z SC       |
| Code EOC                      | 871016336574999 |
| Code de commande              | 8710163365749   |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Code 12NC                     | 911401776802  |
| Code de commande local        | 36574999      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8710163365749 |
| Conditionnement par carton    | 108           |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8710163365831 |

