



CoreLine Réglette

BN126Z SC

CoreLine Réglette, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04
| 0,5 J standard plus, Acier

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales			
Valeur ajoutée	Performance		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	- V	Largeur totale	22 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Hauteur totale	1 000 mm
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1000 x 22 x 57 mm
Mécanique et boîtier		Matériaux	Acier
Longueur totale	57 mm	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
		Couleur des accessoires	Acier
		Poids net (pièce)	0,064 kg

CoreLine Réglette

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN126Z SC
Nom de produit complet	BN126Z SC
Code EOC	871016336574999

Code de commande	36574999
Code 12NC	911401776802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163365749
Conditionnement par carton	108
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163365831

