



Réglette CoreLine, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Acier

Le CoreLine Batten tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La conception efficace rend l'installation rapide et facile, permettant une création fluide de lignes lumineuses sans accessoires supplémentaires. CoreLine Batten offre une distribution universelle de la lumière, favorisant une luminosité homogène et un confort visuel. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles, pour une utilisation avec les passerelles Interact, capteurs et logiciels.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Informations générales

Échelle de valeur	Performance
-------------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Longueur totale	57 mm
Largeur totale	22 mm
Hauteur totale	1 000 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1000 x 22 x 57 mm
Matériaux	Acier
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK04 [0,5] standard plus]
Couleur des accessoires	Acier
Poids net (pièce)	0,064 kg

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Téléchargements 
Tender text	Tender_Text_911401776802_fr_MA.txt	Téléchargements 

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN126Z SC
Nom de produit complet	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Code de commande	911401776802
Code 12NC	911401776802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163365749
Conditionnement par carton	108
EAN/UPC - Boîte	8710163365831

