



Réglette CoreLine

BN126Z SC

Réglette CoreLine, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04
| 0,5 J standard plus, Acier

La réglette CoreLine respecte la promesse CoreLine en offrant des luminaires innovants, simples à utiliser et de qualité supérieure. La conception efficace rend l'installation rapide et facile, permettant une création fluide de lignes lumineuses sans accessoires supplémentaires. La réglette CoreLine offre une distribution universelle de la lumière, favorisant un éclairage homogène et un confort visuel. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles, pour une utilisation avec les passerelles Interact, capteurs et logiciels.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales			
Échelle de valeur	Performance	Largeur totale	22 mm
Fonctionnement et électricité		Hauteur totale	1 000 mm
Tension d'entrée	- V	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1000 x 22 x 57 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Matériaux	Acier
Classe de protection IEC	Classe électrique I	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Mécanique et boîtier		Code de protection contre les chocs méca.	IK04 [0,5 J standard plus]
Longueur totale	57 mm	Couleur des accessoires	Acier
		Poids net (pièce)	0,064 kg

Réglette CoreLine

Approbation et application		Code de commande	
Marquage CE	Oui	Code 12NC	911401776802
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Numérateur - Quantité par kit	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8710163365749
Nom du produit de la commande	BN126Z SC	Conditionnement par carton	108
Nom de produit complet	BN126Z SC	EAN/UPC - Boîte	8710163365831
Full EOC	871016336574999		

