



CoreLine Batten, Accessory, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, Acél

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine szabadonsugárzó LED-es termékekkel fénycsöves, hagyományos szabadonsugárzók válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a világítótestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jóállása érvénytelenné válik.

Általános információ

Értéklétra	Teljesítmény
------------	--------------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	57 mm
Teljes szélesség	22 mm
Teljes magasság	1 000 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	1000 x 22 x 57 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK04 [0,5 J standard plus]
A tartozék színe	Acél
Nettó tömeg (darab)	0,064 kg

Kapcsolódó dokumentumok

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	Dokumentum neve	Letöltés
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Letöltés 
Tender text	Tender_Text_911401776802_hu_HU.txt	Letöltés 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BN126Z SC
Teljes terméknév	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Rendelési kód	36574999
Cikkszám (12NC)	911401776802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163365749
Számláló – csomag külső dobozonként	108
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163365831

