



CoreLine Batten

BN126Z SC

CoreLine Batten, Accessory, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Stål

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon		Total høyde	
Verditrapp	Effekt	1 000 mm	
Drift og elektronikk		Mål (høyde x bredde x høyde)	
Inngangsspenning	- V	1000 x 22 x 57 mm	
Line Frequency	- Hz	Materialer	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Stål	
Mekanikk og innfatning		Ingress beskyttelseskode	
Total lengde	57 mm	IP20 [Fingerbeskyttet]	
Total bredde	22 mm	Mekanisk støtbeskyttelseskode	
		IK04 [0,5 J standard pluss]	
		Tilbehørsfarge	
		Stål	
		Nettovekt (stykk)	
		0,064 kg	
		Godkjenning og bruksområde	
		CE-merke	
		Ja	

CoreLine Batten

I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BN126Z SC
Fullstendig produktnavn	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Lokal kodebeskrivelse	3303455
Bestillingskode	911401776802

Materialenr. (12NC)	911401776802
Lokal bestillingskode	3303455
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163365749
SAP-teller – pakker per utvendige	108
EAN/UPC – boks	8710163365831

