



CoreLine Régua G3

BN126Z SC

CoreLine Régua G3, Accessory, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Aço

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as régua tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais		Aprovação e aplicação	
Escala de valor	Performance	Altura total	1.000 mm
Funcionamento e características elétricas		Dimensões (Altura x largura x profundidade)	1000 x 22 x 57 mm
Tensão de entrada	- V	Material	Aço
Frequência de linha	- Hz	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I	Código de proteção mecânica contra impactos	IK04 [0,5 J standard plus]
Características mecânicas e compartimento		Cor do acessório	Aço
Comprimento global	57 mm	Peso líquido (Peça)	0,064 kg
Largura total	22 mm	Marca CE	Sim

CoreLine Régua G3

Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BN126Z SC
Nome do produto completo	BN126Z SC
Código do produto completo	871016336574999
Código de encomenda	36574999

N.º material (12NC)	911401776802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163365749
Numerador – Embalagens por caixa exterior	108
EAN/UPC – Caso	8710163365831

