UniBar

BCS340 48LED 30K 24V OC L100

UniBar, 565 lm, 12 W, Branco quente, Classe de segurança III

A UniBar é uma luminária de visualização direta de LED linear de tamanho fino para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação arquitetural de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica desta luminária tornam-na ideal para fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação de visualização direta linear e fina. Lentes de difusão de visualização direta e cablagem passante para ligação completa. Opção de controlo DMX disponível com até 10 píxeis (10IDs) que ofereça aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Não
Tecnologia de iluminação	LED

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	565 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	47 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Cor da fonte de luz	Branco quente

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	24 DC V
Frequência de linha	- Hz

Consumo de Energia	12 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	2 Conectores de encaixe, 2 polos
Cabo	2 cabos (entrada de 0,2 m + saída de 0,1 m) com conectores, 2 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança III

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Interface de controlo	-

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio extrudido
Material do difusor ótico	Policarbonato

UniBar

Cor do compartimento	Prata
Comprimento global	1.000 mm
Largura total	28 mm
Altura total	65 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	65 x 28 x 1000 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Tipo de difusor ótico	Opalino
Peso líquido (Peça)	0,749 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BCS340 48LED 30K 24V OC L100
Nome do produto completo	BCS340 48LED 30K 24V OC L100
Código do produto completo	872016972533199
Código de encomenda	72533199
N.º material (12NC)	911401778862
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169725331
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC - Caso	8720169725331

Desenho dimensional



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.