

PHILIPS

Lighting



UniBar

BCS341 60LED 40K 24V OC L100

UniBar, 770 lm, 15 W, 中性白光, 安全等級 III

UniBar 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視線型照明燈具，外型偏薄設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外建築裝飾照明應用。堅固機械性能和獨特的光學設計使得這款燈具成為需要纖薄線性直視照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓露台、媒體外牆、天橋和任何應用。直視擴展透鏡、端對端連接的完整配線模式和多達 10 像素 (10IDs) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。

产品数据

一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	LED
照明技術	
光通量	770 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	51 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	中性白光
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
電網頻率	- Hz
耗電量	15 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	2 個 2 極推入式接頭
纜線	2 條 (0.2 公尺輸入 + 0.1 公尺輸出) 2 極纜線含連接器
保護等級 IEC	安全等級 III
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	銀
整體長度	1,000 mm
整體寬度	35 mm
整體高度	65 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	65 x 35 x 1000 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	乳白色
淨重 (個)	0.886 kg

認證與應用

CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BCS341 60LED 40K 24V OC L100
--------	------------------------------

完整產品名稱	BCS341 60LED 40K 24V OC L100
完整產品代碼	872016972528799
訂單代碼	911401779152
材質 Nr. (12NC)	911401779152
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169725287
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8720169725287

二维绘图

