



UniBar

BCS341 18LED 30K 24V OC L30

UniBar, 205 lm, 4 W, Sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniBar bina cephesi ve dış mekan dekoratif mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve ince boyutlu lineer LED doğrudan görüntüleme aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarım, armatürü bina cepheleri, medya cepheleri, köprüler, üst geçitleri aydınlatmak ve ince lineer bir doğrudan görüntüleme aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 10 piksele kadar (10IDs) kullanılabilen ve doğrudan görüntüleme dağınık lens, uçtan uca bağlantı için ayarlanabilir dahili kablolama ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	205 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	51 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	4 W

Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konnektör
Kablo	2 kutuplu konektörlü 2 kablo (0,2 m giriş + 0,1 m çıkış)
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gümüş
Toplam uzunluk	300 mm

UniBar

Genel genişlik	35 mm
Genel yükseklik	65 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	65 x 35 x 300 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Opal
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,291 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BCS341 18LED 30K 24V OC L30
Tam ürün adı	BCS341 18LED 30K 24V OC L30
Tam ürün kodu	872016952003599
Sipariş kodu	52003599
Malzeme No. (12NC)	911401779312
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169520035
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	48
EAN/UPC - Kutu	8720169520035

Boyutlu çizim

