



UniBar

BCS341 18LED 30K 24V OC L30

UniBar, 205 lm, 4 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn III

UniBar là bộ đèn LED trực thị tuyến tính có kích cỡ mỏng, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và công trình kiến trúc ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng để chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, mặt tiền hệ thống đa phương tiện, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng xem trực tiếp tuyến tính có kích thước mỏng. Thấu kính tán quang xem trực tiếp, đi dây qua đèn để kết nối các đầu với nhau, cùng tùy chọn điều khiển DMX lên tới 10 pixel (10ID) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận. Có màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể tùy chỉnh.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Kết nối	
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Cáp	2 Đầu nối ấn 2 cực
Công nghệ chiếu sáng	LED	Cấp bảo vệ IEC	2 cấp (đầu vào 0,2 m + đầu ra 0,1 m) với đầu nối 2 cực
Thông tin kỹ thuật về đèn		Cấp an toàn III	
Quang thông	205 lm	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	51 lm/W	Giao diện điều khiển	-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Cơ khí và vỏ đèn	
Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng ấm	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vận hành và điện		Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Điện áp đầu vào	24 DC V	Màu vỏ đèn	Bạc
Tần số dòng	- Hz	Chiều dài tổng thể	300 mm
Mức tiêu thụ điện	4 W	Chiều rộng tổng thể	35 mm
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9	Chiều cao tổng thể	65 mm

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	65 x 35 x 300 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,291 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BCS341 18LED 30K 24V OC L30
Tên sản phẩm đầy đủ	BCS341 18LED 30K 24V OC L30
Mã sản phẩm đầy đủ	872016952003599
Mã đơn hàng	911401779312
Số vật liệu (12NC)	911401779312
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169520035
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
EAN/UPC - Vỏ	8720169520035

Bản vẽ kích thước

