



ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

ZXP399 DMX controller mini 12V 1port

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, Grå

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	12 til 48 DC V
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	71 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet højde	24 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	24 x 71 x 71 mm
Materiale	Aluminium
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Farve på tilbehør	Grå
Nettovægt (stykke)	0,096 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	ZXP399 DMX controller mini 12V 1port
Det fulde produktnavn	ZXP399 DMX controller mini 12V 1port
Full EOC	871951494734400
Ordrekode	911401779652

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Materialenr. (12NC)	911401779652
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514947344
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1

EAN/UPC – kasse	8719514947344
-----------------	---------------

Målskitse

