



# UniStrip G4

## BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

UniStrip G4, 195 lm, 3 W, Sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	195 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	65 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	3 W
Güç Faktörü (Kesir)	1
Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III

  

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

## UniStrip G4

Kontrol arayüzü	-
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	300 mm
Genel genişlik	25,4 mm
Genel yükseklik	71,6 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	72 x 25 x 300 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,360 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
Tam ürün adı	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
Tam ürün kodu	871951451371699
Sipariş kodu	51371699
Malzeme No. (12NC)	911401780062
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514513716
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8719514513716

## Boyutlu çizim

