



UniStrip G4

BCP386 30LED 30K 24V 45 L50

UniStrip G4, 490 lm, 7.5 W, Warmwit, Veiligheidsklasse III

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklicht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	490 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	65 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	Warmwit

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	24 DC V
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7,5 W
Arbeidsfactor	1
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig
Kabel	2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse III

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-

UniStrip G4

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Totale lengte	500 mm
Totale breedte	25,4 mm
Totale hoogte	71,6 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	72 x 25 x 500 mm
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	0,456 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
Volledige productnaam	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
Full EOC	871951451384699
Bestelcode	8719514513846
Materiaalnr. (12NC)	911401780192
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514513846
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8719514513846

Maatschets

