



UniStrip G4

BCP386 30LED 30K 24V 45 L50

UniStrip G4, 490 lm, 7.5 W, Sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	490 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	65 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	7,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	1
Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

UniStrip G4

Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	500 mm
Genel genişlik	25,4 mm
Genel yükseklik	71,6 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	72 x 25 x 500 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,456 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
Tam ürün adı	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
Tam ürün kodu	871951451384699
Sipariş kodu	51384699
Malzeme No. (12NC)	911401780192
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514513846
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8719514513846

Boyutlu çizim

