



# UniStrip G4

## BCP386 30LED 27K 24V A11 L50

UniStrip G4, 485 lm, 7.5 W, Varmhvit, Sikkerhetsklasse III

UniStrip G4 er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt LED-armatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektonisk belysning utendørs. Én produktserie som passer til alle dine behov: veggbelysning, streifbelysning og lineær flombelysning. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til belysning av bygningsfasader, broer og overganger samt til alle bruksområder som krever en linjebelysningsløsning. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit og med DMX-kontroll som tilbehør med opptil 8 piksler (8IDs) slik at arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

### Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

### Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt

  

Teknisk belysning	
Lysytelse	485 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskilde farge	Varmhvit

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	24 DC V
Line Frequency	- Hz
Effektforbruk	7,5 W
Effektfaktor (brøk)	1
Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III

  

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-

## UniStrip G4

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Total lengde	500 mm
Total bredde	25,4 mm
Total høyde	71,6 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	72 x 25 x 500 mm
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Type optisk deksel	Klart glass
Nettvekt (stykk)	0,456 kg

### Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 til +50 °C

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
Fullstendig produktnavn	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
Full EOC	871951451394599
Bestillingskode	911401780292
Materialenr. (12NC)	911401780292
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514513945
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8719514513945

## Målskisse

