



# UniStrip G4

## BCP386 30LED 27K 24V A11 L50

UniStrip G4, 485 lm, 7.5 W, Теплий білий, III клас безпеки

UniStrip G4 — це компактний архітектурний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Лінійка, яка відповідає всім вашим потребам: ефекти ополіскуючого світла й ковзаючого світла, а також лінійне заливаюче освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, які потребують лінійного освітлення. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Опція інтерфейсу керування DMX має роздільну здатність до 8 пікселів (8 ідентифікаторів), що надає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

### Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

### Дані про продукцію

Загальна інформація		Колір джерела світла	
Драйвер входить у комплект	Ні	Теплий білий	
Технології освітлення	LED	Експлуатаційні й електричні	
Сходи вартості	Продуктивність	Вхідна напруга	24 DC V
Світлотехнічні		Частота мережі	- Hz
Світловий потік	485 lm	Споживана потужність	7,5 W
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K	Коефіцієнт потужності (частка)	1
Світловіддача (номінальна) (ном.)	65 lm/W	Підключення	2 вставних з'єднувача на 2 полюси
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80	Кабель	2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером
		Клас захисту IEC	III клас безпеки

# UniStrip G4

## Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Інтерфейс керування	-

## Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Екструдований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Поліметилметакрилат
Колір корпусу	Темний сірий
Загальна довжина	500 mm
Загальна ширина	25,4 mm
Загальна висота	71,6 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	72 x 25 x 500 mm
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK06 [1 Дж]
Тип кришки об'єктива	Безбарвне скло
Вага нетто (шт.)	0,456 kg

## Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C
-------------------------------	----------------------

## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Допуск споживання енергії	+/-10%

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	BSP386 30LED 27K 24V A11 L50
Повна назва виробу	BSP386 30LED 27K 24V A11 L50
Повний код виробу	871951451394599
Код замовлення	911401780292
Номер матеріалу (12NC)	911401780292
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8719514513945
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	50
EAN/UPC - корпус	8719514513945

## Розміри

