



UniStrip G4

BCP386 30LED 30K 24V A11 L50

UniStrip G4, 485 lm, 7.5 W, Varmvit, Säkerhetsklass III

UniStrip G4 är en utanpåliggande, utomhusklassad LED-armatur avsedd för fasad- och arkitektoniska belysningsmiljöer utomhus. Ett sortiment för alla dina behov - väggbelysning, effektbelysning och även linjär strålkastarbelysning. De robusta, mekaniska och unika optiska utformningarna gör sortimentet perfekt för belysning av byggnader, fasader, broar, överfarter och alla användningsområden som kräver en linjär belysningslösning. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt samt med DMX-styrssystem med upp till 8 pixlar (8IDs) som ger arkitekter och designers friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda

Ljusteknik	
Ljusflöde	485 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Ljuskällans färg	Varmvit

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 DC V
Line Frequency	- Hz
Strömförbrukning	7,5 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Anslutning	Två 2-poliga tryckanslutningar
Kabel	Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-

UniStrip G4

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminiumextrusion
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Armaturhusets färg	Mörkgrå
Total längd	500 mm
Total bredd	25,4 mm
Total höjd	71,6 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	72 x 25 x 500 mm
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Typ av optisk kåpa	Klarglas
Nettovikt (styck)	0,456 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
Fullständigt produktnamn	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
Full EOC	871951451396999
Beställningsnummer	911401780312
Materialnummer (12NC)	911401780312
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514513969
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8719514513969

Måttskiss

