

PHILIPS

Lighting



# UniStrip G4

BCP386 30LED 30K 24V A11 L50

UniStrip G4, 485 lm, 7.5 W, 暖白光, 安全等級 III

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

## 安全提示

- 僅適合室外使用

## 产品数据

一般資訊	
內附驅動器	無
照明技術	LED
價值階梯	效能

照明技術	
光通量	485 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	65 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	暖白光

運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
線路頻率	- Hz
耗電量	7.5 W

功率因數 (比值)	1
連線照明	2 個 2 極插入式接頭
纜線	2 條 0.15 公尺 2 極纜線含連接器
保護等級 IEC	安全等級 III

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
外罩色彩	深灰色
整體長度	500 mm
整體寬度	25.4 mm
整體高度	71.6 mm

## UniStrip G4

尺寸 (高 x 寬 x 深)	72 x 25 x 500 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
光學罩類型	透明玻璃
淨重 (個)	0.456 kg

### 認證與應用

CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
完整產品名稱	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
完整產品代碼	871951451396999
訂單代碼	911401780312
材質 Nr. (12NC)	911401780312
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514513969
分子 - 每一外盒包裝	50
EAN/UPC - 箱	8719514513969

## 二维绘图

