



UniStrip G4

BCP386 30LED 40K 24V A11 L50

UniStrip G4, 515 lm, 7.5 W, Neutral White, Keamanan kelas III

UniStrip G4 adalah lumener LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Tidak
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	515 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	69 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	Neutral White

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	7,5 W
Faktor Daya (Fraksi)	1
Koneksi	2 Konektor push-in 2 pin
Kabel	2 kabel 0,15 m dengan konektor 2 pin
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

UniStrip G4

Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium menekan
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Panjang keseluruhan	500 mm
Lebar keseluruhan	25,4 mm
Tinggi keseluruhan	71,6 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	72 x 25 x 500 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	0,456 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
Nama lengkap produk	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
Kode produk lengkap	871951451398399
Kode urutan	911401780332
No. Material (12NC)	911401780332
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514513983
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	8719514513983

Dimensional drawing

