



# UniStrip G4

## BCP386 30LED 40K 24V A11 L50

UniStrip G4, 515 lm, 7.5 W, Nötr beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün veri

| Genel Bilgiler         |            |
|------------------------|------------|
| Tertibat dahildir      | Hayır      |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED        |
| Değer merdiveni        | Performans |

  

| Işık Teknik Ayrıntıları           |            |
|-----------------------------------|------------|
| Işık Akısı                        | 515 lm     |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K     |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 69 lm/W    |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 80         |
| Işık kaynağı rengi                | Nötr beyaz |

| Çalıştırma ve Elektrik |   |
|------------------------|---|
| Giriş Voltajı          | 24 DC V   |
| Hat Frekansı           | - Hz  |
| Güç Tüketimi           | 7,5 W   |
| Güç Faktörü (Kesir)    | 1   |
| Bağlantı               | 2 kutuplu 2 itmeli konektör                     |
| Kablo                  | 2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo |
| Koruma sınıfı IEC      | Güvenlik sınıfı III                             |

  

| Kontroller ve Dim Etme |       |
|------------------------|-------|
| Dim Edilebilir         | Hayır |

## UniStrip G4

|  |  |
|--|--|
| Kontrol arayüzü                            | -  |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>                 |  |
| Muhafaza Malzemesi                         | Çekilmiş alüminyum   |
| Optik kapak malzemesi                      | Polimetil metakrilat                                       |
| Muhafaza Rengi                             | Koyu gri   |
| Toplam uzunluk                             | 500 mm   |
| Genel genişlik                             | 25,4 mm  |
| Genel yükseklik                            | 71,6 mm  |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 72 x 25 x 500 mm   |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı               | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu               | IK06 [1 J]   |
| Optik kapak tipi                           | Şeffaf cam   |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 0,456 kg   |
| <b>Onay ve Uygulama</b>                    |  |
| CE işareti                                 | Evet   |
| Ortam sıcaklığı aralığı                    | -40 - +50 °C   |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>  |                              |
| Işık akısı toleransı                       | +/-10%                       |
| Güç tüketimi toleransı                     | +/-10%                       |
| <b>Ürün Verileri</b>                       |                              |
| Sipariş ürün adı                           | BCP386 30LED 40K 24V A11 L50 |
| Tam ürün adı                               | BCP386 30LED 40K 24V A11 L50 |
| Tam ürün kodu                              | 871951451398399              |
| Sipariş kodu                               | 51398399                     |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401780332                 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                            |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8719514513983                |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 50                           |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8719514513983                |

## Boyutlu çizim

