



UniStrip G4

BCP386 30LED 40K 24V A11 L50

UniStrip G4, 515 lm, 7.5 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn III

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độ dao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vận hành và điện	
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Điện áp đầu vào	24 DC V
Công nghệ chiếu sáng	LED	Tần số dòng	- Hz
Thang giá trị	Hiệu suất	Mức tiêu thụ điện	7,5 W
Thông tin kỹ thuật về đèn		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Quang thông	515 lm	Kết nối	2 Đầu nối ấn 2 cực
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Cáp	2 cáp 0,15 m với đầu nối 2 cực
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	69 lm/W	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
		Giao diện điều khiển	-

UniStrip G4

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Chiều dài tổng thể	500 mm
Chiều rộng tổng thể	25,4 mm
Chiều cao tổng thể	71,6 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	72 x 25 x 500 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,456 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
Tên sản phẩm đầy đủ	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
Mã sản phẩm đầy đủ	871951451398399
Mã đơn hàng	911401780332
Số vật liệu (12NC)	911401780332
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514513983
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	50
EAN/UPC - Vỏ	8719514513983

Bản vẽ kích thước

