



# UniStrip G4

## BCP386 60LED 30K 24V 45 L100

UniStrip G4, 975 lm, 15 W, Warmwit, Veiligheidsklasse III

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklucht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

### Product gegevens

| Algemene informatie   |       |
|-----------------------|-------|
| Driver/VSA inbegrepen | Nee   |
| Lamptype              | LED   |
| Waardeschaal          | Beter |

  

| Gegevens lichttechniek                |         |
|---------------------------------------|---------|
| Lichtstroom                           | 975 lm  |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 65 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI)             | 80      |
| Kleur lichtbron                       | Warmwit |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ingangsspanning                   | 24 DC V                               |
| Ingangsfrequentie                 | - Hz                                  |
| Energieverbruik                   | 15 W                                  |
| Arbeidsfactor                     | 1                                     |
| Aansluiting                       | 2 insteekconnectors, 2-polig          |
| Kabel                             | 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig |
| IEC beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse III                 |

  

| Dimbaarheid en regelsystemen |     |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar                      | Nee |
| Lichtregeling                | -   |

## UniStrip G4

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Geëxtrudeerd aluminium                                             |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polymethylmethacrylaat                                             |
| Kleur behuizing                        | Donkergrijs                                                        |
| Totale lengte                          | 1.000 mm                                                           |
| Totale breedte                         | 25,4 mm                                                            |
| Totale hoogte                          | 71,6 mm                                                            |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 72 x 25 x 1000 mm                                                  |
| Beschermingsklasse                     | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie                       | IK06 [1 J]                                                         |
| Type lichtkap                          | Helder glas                                                        |
| Nettogewicht (per stuk)                | 0,908 kg                                                           |

### Keurmerken en classificaties

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| CE-markering                | Ja             |
| Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom     | +/-10% |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

### Productgegevens

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | BCP386 60LED 30K 24V 45 L100 |
| Volledige productnaam            | BCP386 60LED 30K 24V 45 L100 |
| Full EOC                         | 871951451409699              |
| Bestelcode                       | 8719514514096                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 911401780442                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514514096                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                           |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514514096                |

## Maatschets

