



# UniStrip G4

## BCP386 60LED 30K 24V 45 L100

UniStrip G4, 975 lm, 15 W, Sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı III

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	975 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	65 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	Sıcak beyaz

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 DC V
Hat Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	15 W
Güç Faktörü (Kesir)	1
Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Kablo	2 kutuplu konektörlü 0,15 m uzunluğunda 2 kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III

  

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

## UniStrip G4

Kontrol arayüzü	-
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	1.000 mm
Genel genişlik	25,4 mm
Genel yükseklik	71,6 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	72 x 25 x 1000 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,908 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
Tam ürün adı	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
Tam ürün kodu	871951451409699
Sipariş kodu	51409699
Malzeme No. (12NC)	911401780442
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514514096
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8719514514096

## Boyutlu çizim

