



UniStrip G4

BCP386 60LED 27K 24V 60 L100

UniStrip G4, 985 lm, 15 W, Varmhvit, Sikkerhetsklasse III

UniStrip G4 er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt LED-armatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektonisk belysning utendørs. Én produktserie som passer til alle dine behov: veggbelysning, streifbelysning og lineær flombelysning. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til belysning av bygningsfasader, broer og overganger samt til alle bruksområder som krever en linjebelysningsløsning. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit og med DMX-kontroll som tilbehør med opptil 8 piksler (8IDs) slik at arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	985 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	66 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskilde farge	Varmhvit

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	24 DC V
Line Frequency	- Hz
Effektforbruk	15 W
Effektfaktor (brøk)	1
Tilkobling	To push-in-koblinger, 2-pols
Kabel	To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-

UniStrip G4

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Total lengde	1 000 mm
Total bredde	25,4 mm
Total høyde	71,6 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	72 x 25 x 1000 mm
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Type optisk deksel	Klart glass
Nettvekt (stykk)	0,908 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 til +50 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
Fullstendig produktnavn	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
Full EOC	871951451413399
Bestillingskode	911401780482
Materialenr. (12NC)	911401780482
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514514133
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8719514514133

Målskisse

