

PHILIPS

Lighting



UniStrip G4

BCP386 60LED 30K 24V 60 L100

UniStrip G4, 985 lm, 15 W, 暖白光, 安全等級 III

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

一般資訊		功率因數 (比值)	
內附驅動器	無		1
照明技術	LED	連線照明	2 個 2 極插入式接頭
價值階梯	效能	纜線	2 條 0.15 公尺 2 極纜線含連接器
		保護等級 IEC	安全等級 III
照明技術		控制與調光	
光通量	985 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	3000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	66 lm/W		
演色性指數 (CRI)	80	機械與外罩	
光源色彩	暖白光	外殼材質	鋁材擠出成型
		光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
運轉與電力		外罩色彩	深灰色
輸入電壓	24 DC V	整體長度	1,000 mm
線路頻率	- Hz	整體寬度	25.4 mm
耗電量	15 W	整體高度	71.6 mm

UniStrip G4

尺寸 (高 x 寬 x 深)	72 x 25 x 1000 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
光學罩類型	透明玻璃
淨重 (個)	0.908 kg

認證與應用

CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100
完整產品名稱	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100
完整產品代碼	871951451415799
訂單代碼	911401780502
材質 Nr. (12NC)	911401780502
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514514157
分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8719514514157

二维绘图

