UniStrip G4

BCP386 60LED 30K 24V A11 L100

UniStrip G4, 960 lm, 15 W, Varm hvid, Sikkerhedsklasse III

UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lighting Technology	LED
Værditrappe	ydelse

Lysteknisk	
Lysstrøm	960 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	64 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarve	Varm hvid

Drift og el	
Indgangsspænding	24 DC V
Linjefrekvens	- Hz
Strømforbrug	15 W
Effektfaktor (brøk)	1
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	2 kabler (0,15 m) med stik, 2-polet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Lysstyringssystem	-

UniStrip G4

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Ekstruderet aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymetylmetakrylat
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Samlet længde	1.000 mm
Samlet bredde	25,4 mm
Samlet højde	71,6 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	72 x 25 x 1000 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Optikafskærmningstype	Klart glas
Nettovægt (stykke)	0,908 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Produktdata	
Ordreproduktnavn	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100
Det fulde produktnavn	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100
Full EOC	871951451421899
Ordrekode	911401780562
Materialenr. (12NC)	911401780562
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514514218
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8719514514218

Målskitse



© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.