



UniStrip G4

ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)

UniStrip G4

UniStrip G4 — це компактний архітектурний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього архітектурного освітлення. Лінійка, яка відповідає всім вашим потребам: ефекти ополіскуючого світла й ковзаючого світла, а також лінійне заливаюче освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять цей світильник ідеальним для освітлення фасадів будівель, мостів, шляхопроводів та будь-яких сфер застосування, які потребують лінійного освітлення. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Опція інтерфейсу керування DMX має роздільну здатність до 8 пікселів (8 ідентифікаторів), що надає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Сходи вартості	Продуктивність

Механічні деталі й корпус	
Вага нетто (шт.)	0,650 kg

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)
Повна назва виробу	ZCP386 L50 glare shield (10 pcs)

Повний код виробу	871951454008899
Код замовлення	911401782352
Номер матеріалу (12NC)	911401782352
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8719514540088
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8719514540088

UniStrip G4

Розміри

