

PHILIPS

Lighting



Uni Posttop 經典

BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005

Uni Posttop 經典, 3600 lm, 30 W, 730 暖白光, 安全等級 I

設計靈感源自 20 世紀著名路燈的飛利浦 Uni 柱頂經典款，結合傳統經典風格與飛利浦的現代感設計，品質與安全方面符合各種條件要求，更能提供滿足街道照明標準的優異流明效益。經典外罩營造出當代感，不僅適用於傳統環境，也適合各種現代環境使用。此外，為了滿足不同應用場景的需求，飛利浦 Uni 柱頂燈備有對稱式和非對稱式兩種光學選項。此外，飛利浦 Uni 柱頂經典款燈具還可選配 NEMA 插座，直接用於搭配 1-10V 或 Dali 2.0 介面的智慧型系統。

产品数据

一般資訊		連線照明	
內附驅動器	是	連線照明	-
照明 source 引擎類型	LED	線線	3 極線線不含插頭
價值階梯	效能	保護等級 IEC	安全等級 I
保固期	3 年	控制與調光	
照明技術		可調光	否
光通量	3,600 lm	控制介面	-
相關色溫 (標稱)	3000 K	機械與外罩	
光效 (額定) (標準)	120 lm/W	外殼材質	鋁壓鑄
演色性指數 (CRI)	70	光學罩材質	聚碳酸酯
光源色彩	730 暖白光	外罩色彩	黑色
有效投射面積	0.18 m ²	整體長度	425 mm
運轉與電力		整體寬度	425 mm
輸入電壓	220 至 240 V	整體高度	827 mm
線路頻率	50 or 60 Hz	尺寸 (高 x 寬 x 深)	827 x 425 x 425 mm
耗電量	30 W	防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
功率因數 (比值)	0.9	機械衝擊保護規範	IK09 [10 J]
		光學罩類型	透明圓蓋

Uni Posttop 經典

淨重 (個)	9.300 kg
認證與應用	
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-35 °C 至 50 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	5
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005
完整產品名稱	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005
訂單代碼	911401799853
材質 Nr. (12NC)	911401799853
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

