# Uni Posttop Classique

## BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005

Uni Posttop Classique, 3600 lm, 30 W, 740 blanc neutre, DALI, Classe électrique I

Inspiré par les célèbres réverbères du XXe siècle, le Philips Uni Posttop classique mélange le classique conventionnel avec la conception moderne de Philips, répondant à divers critères de qualité et de sécurité tout en offrant des performances lumineuses exceptionnelles selon les normes de l'éclairage de la voie publique. Le boîtier classique crée une atmosphère contemporaine qui s'adapte non seulement aux environnements traditionnels, mais aussi à ceux modernes. De plus, pour répondre aux différents besoins dans les scénarios d'application, Philips Uni Posttop propose deux options optiques, à savoir symétrique et asymétrique. De plus, le Philips Uni Posttop classique dispose d'une prise NEMA en option, ce qui rend cet équipement compatible avec un système intelligent basé sur une interface 1-10 V ou Dali 2.0.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Ballast/pilote inclus** | Oui |
| **Type de moteur de la source lumineuse** | LED |
| **Échelle de valeur** | Performance |
| **Garantie** | 3 ans |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 3 600 lm |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4000 K |
| **Efficacité lumineuse (valeur nominale)** | 120 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 70 |
| **Température de couleur** | 740 blanc neutre |
| **Surface projetée effective** | 0,18 m² |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 or 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 30 W |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Connexion** | Unité de connexion 7 pôles |
| **Câble** | Câble sans prise 3 pôles |
| **Classe de protection IEC** | Classe électrique I |

# Uni Posttop Classique

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Oui |
| **Interface de commande** | DALI |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Matériaux du boîtier** | Fonte d'aluminium |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | Polycarbonate |
| **Couleur du boîtier** | Noir |
| **Longueur totale** | 425 mm |
| **Largeur totale** | 425 mm |
| **Hauteur totale** | 827 mm |
| **Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)** | 827 x 425 x 425 mm |
| **Code d'indice de protection** | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Code de protection contre les chocs méca.** | IK09 [10 J] |
| **Type de cache optique/de lentille** | Dôme transparent |
| **Poids net (pièce)** | 9,300 kg |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Essai au fil incandescent** | - |

| | |
|---|---|
| **Marquage CE** | Oui |
| **Plage de température ambiante** | -35 °C à 50 °C |

| Performances initiales (conformité à la norme IEC) | |
|---|---|
| **Tolérance de flux lumineux** | +/-10% |
| **Chromaticité initiale** | 5 |
| **Tolérance de consommation électrique** | +/-10% |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005 |
| **Nom de produit complet** | BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005 |
| **Code de commande** | 911401799883 |
| **Code 12NC** | 911401799883 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |

## Schéma dimensionnel




© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.