Uni Posttop Classique

BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005

Uni Posttop Classique, 7200 lm, 60 W, 740 blanc neutre, Classe électrique I

Inspiré par les célèbres réverbères du XXe siècle, le Philips Uni Posttop classique mélange le classique conventionnel avec la conception moderne de Philips, répondant à divers critères de qualité et de sécurité tout en offrant des performances lumineuses exceptionnelles selon les normes de l'éclairage de la voie publique. Le boîtier classique crée une atmosphère contemporaine qui s'adapte non seulement aux environnements traditionnels, mais aussi à ceux modernes. De plus, pour répondre aux différents besoins dans les scénarios d'application, Philips Uni Posttop propose deux options optiques, à savoir symétrique et asymétrique. De plus, le Philips Uni Posttop classique dispose d'une prise NEMA en option, ce qui rend cet équipement compatible avec un système intelligent basé sur une interface 1-10 V ou Dali 2.0.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Performance
Garantie	3 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	7 200 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Température de couleur	740 blanc neutre

Surface projetée effective	0,18 m²

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	60 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	-
Câble	Câble sans prise 3 pôles
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Uni Posttop Classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-

Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir
Longueur totale	425 mm
Largeur totale	425 mm
Hauteur totale	827 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	827 x 425 x 425 mm
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK09 [10 J]
Type de cache optique/de lentille	Dôme transparent
Poids net (pièce)	9,300 kg

Approbation et application	
Essai au fil incandescent	-

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-35 °C à 50 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005
Nom de produit complet	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005
Code de commande	911401799973
Code 12NC	911401799973
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel



© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.