



SmartBright Solar Lowbay

BY010P LED16/740 Solar

Kit solaire lowbay à monter soi-même avec batterie au lithium intégrée et contrôleur. Un panneau solaire séparé à l'intérieur de l'emballage. Réglez le mode de fonctionnement à l'aide de la télécommande.

Mises en garde et sécurité

- Chargez la batterie sous la lumière du soleil au moins 8 heures avant la première utilisation.

Données du produit

Informations générales		Câble	
Ballast/pilote inclus	Oui	Câble	-
Échelle de valeur	Valeur	Type de connexion au réseau	Hors réseau
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	1 600 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation pré-réglés
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W	Profil de gradation solaire	Dimming setting by remote controller
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Couleur du boîtier	Aluminium
Type de piles	LiFePO4	Longueur totale	273 mm
Capacité de la batterie (ampère-heure)	3.3 Ah	Largeur totale	273 mm
Tension de la batterie	12.8 V	Hauteur totale	155 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	800	Diamètre total	273 mm
Type de panneau	Monocristallin	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	155 x 273 x 273 mm
Tension du panneau	15 V	Matériaux	Métal
Intensité de crête du panneau	15 W	Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire
Type de contrôleur de charge	PWM	Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]

SmartBright Solar Lowbay

Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	3,320 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +50 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BY010P LED16/740 Solar

Nom de produit complet	BY010P LED16/740 Solar
Full EOC	692382867796100
Code de commande	911401800603
Code 12NC	911401800603
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828677961
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	6923828677961

Schéma dimensionnel

