



SmartBright Solar Lowbay

BY010P LED36/740 Solar

Kit rakitan sendiri untuk lowbay tenaga surya dengan baterai Lithium dan pengontrol bawaan. Panel surya terpisah di dalam kemasan. Sesuaikan mode kerja dengan kontrol jarak jauh.

Warnings and Safety

- Isi daya baterai di bawah sinar matahari setidaknya 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tangga penawaran	Nilai

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	3.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe baterai	LiFePO4
Jam ampere baterai	9.9 Ah
Tegangan baterai	9.6 V
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	800
Tipe panel	Mono kristalin
Tegangan panel	15 V
Watt puncak panel	32 W

Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Dimming setting by remote controller

Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Aluminium
Panjang keseluruhan	344 mm
Lebar keseluruhan	344 mm
Tinggi keseluruhan	170 mm
Diameter keseluruhan	344 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	170 x 344 x 344 mm
Material	Logam
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire

SmartBright Solar Lowbay

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]	Nama lengkap produk	BY010P LED36/740 Solar
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]	Kode produk lengkap	692382867797800
Tipe penutup optik	Polikarbonat	Kode urutan	911401800703
Berat Bersih (Bagian)	5,970 kg	No. Material (12NC)	911401800703
Penyetujuan dan Aplikasi		Numerator - Jumlah Per Pak	1
Tanda CE	Ya	EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828677978
Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C	Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
Data Produk		EAN/UPC - Kantung	6923828677978
Nama produk pesanan	BY010P LED36/740 Solar		

Dimensional drawing

