



SmartBright Solar Lowbay

BY010P LED16/730 Solar

Kit rakitan sendiri untuk lowbay tenaga surya dengan baterai Lithium dan pengontrol bawaan. Panel surya terpisah di dalam kemasan. Sesuaikan mode kerja dengan kontrol jarak jauh.

Warnings and Safety

- Isi daya baterai di bawah sinar matahari setidaknya 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tangga penawaran	Nilai

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe baterai	LiFePO4
Jam ampere baterai	3.3 Ah
Tegangan baterai	12.8 V
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	800
Tipe panel	Mono kristalin
Tegangan panel	15 V
Watt puncak panel	15 W

Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Dimming setting by remote controller

Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Aluminium
Panjang keseluruhan	273 mm
Lebar keseluruhan	273 mm
Tinggi keseluruhan	155 mm
Diameter keseluruhan	273 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	155 x 273 x 273 mm
Material	Logam
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire

SmartBright Solar Lowbay

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	3,320 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C

Data Produk

Nama produk pesanan	BY010P LED16/730 Solar
---------------------	------------------------

Nama lengkap produk	BY010P LED16/730 Solar
Kode produk lengkap	692382867798500
Kode urutan	911401800803
No. Material (12NC)	911401800803
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828677985
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828677985

Dimensional drawing

