



# SmartBright Solar Lowbay

## BY010P LED36/730 Solar

Kit de bricolaje solar de baja altura con batería de litio integrada y controlador. Un panel solar separado dentro del embalaje. Ajuste el modo de trabajo con el control remoto.

### Advertencias y seguridad

- Cargue la batería bajo la luz del sol al menos 8 horas antes de utilizarla por primera vez.

### Datos del producto

Información general		Tipo de controlador de carga	
Controlador incluido	Sí	Tipo de controlador de carga	PWM
Nivel	Valor	Cable	-
		Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	3,600 lm	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Capacidad de configuración	No configurable
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Perfil de regulación solar	Dimming setting by remote controller
Índice de producción de color (IRC)	70		
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	LiFePO4	Color de la carcasa	Aluminio
Amperes por hora de la batería	9.9 Ah	Longitud total	344 mm
Voltaje de la batería	9.6 V	Ancho total	344 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	800	Altura total	170 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Diámetro total	344 mm
Voltaje del panel	15 V	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	170 x 344 x 344 mm
Potencia en vatios máxima del panel	32 W	Material	Metal
		Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire

## SmartBright Solar Lowbay

Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	5,970 kg

**Aprobación y aplicación**

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	BY010P LED36/730 Solar
--------------------------------	------------------------

Nombre del producto completo	BY010P LED36/730 Solar
Full EOC	692382867799200
Código del pedido	911401800903
N.º de material (12NC)	911401800903
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828677992
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	6923828677992

## Plano de dimensiones

