



# SmartBright Solar Lowbay

## BY010P LED36/730 Solar

Kit rakitan sendiri untuk lowbay tenaga surya dengan baterai Lithium dan pengontrol bawaan. Panel surya terpisah di dalam kemasan. Sesuaikan mode kerja dengan kontrol jarak jauh.

### Warnings and Safety

- Isi daya baterai di bawah sinar matahari setidaknya 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

### Product data

Informasi Umum		Tipe pengontrol pengisian daya	
Driver tercakup	Ya	Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Tangga penawaran	Nilai	Kabel	-
Teknis Lampu		Tipe koneksi grid	Off grid
Flux Cahaya	3.600 lm	Kontrol dan Peredupan	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W	Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Profil peredupan surya	Dimming setting by remote controller
Pengoperasian dan Kelistrikan		Mekanis dan Housing	
Tipe baterai	LiFePO4	Warna Housing	Aluminium
Jam ampere baterai	9.9 Ah	Panjang keseluruhan	344 mm
Tegangan baterai	9.6 V	Lebar keseluruhan	344 mm
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	800	Tinggi keseluruhan	170 mm
Tipe panel	Mono kristalin	Diameter keseluruhan	344 mm
Tegangan panel	15 V	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	170 x 344 x 344 mm
Watt puncak panel	32 W	Material	Logam
		Lokasi baterai	Inbuilt luminaire

## SmartBright Solar Lowbay

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	5,970 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C

### Data Produk

Nama produk pesanan	BY010P LED36/730 Solar
---------------------	------------------------

Nama lengkap produk	BY010P LED36/730 Solar
Kode produk lengkap	692382867799200
Kode urutan	911401800903
No. Material (12NC)	911401800903
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828677992
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828677992

## Dimensional drawing

